

Douille fendue pour tarauds, CM/Ø: 1/5



Données de commande

N° commande	345000 1/5
GTIN	4045197311597
Classe d'article	37E

Description

Exécution:

Entièrement trempées, alésage et cône extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour alésoirs et tarauds cylindriques à carré d'entraînement.

Norme:

DIN 6328

Données d'utilisation:

Pour montage dans des douilles de réglage, porte-outils flottants, adaptateurs de taraudage et dispositifs à broches multiples sur des broches très rapprochées.

Remarque(s):

Ne conviennent pas au fraisage!

Description technique

Pour Ø queue	5 mm
Pour □ queue	3,8 mm
Type de produit	Douilles fendues