

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:  
26X315mm****Données de commande**

N° commande	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur rainure	26 mm
Longueur totale	315 mm
Pour vis de serrage	M24
Hauteur	40 mm
Largeur	70 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage