

**Bride de serrage en U avec épaulement, Largeur rainure a: 12mm****Données de commande**

N° commande	370810 12
GTIN	4020772073190
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Acier traité, verni.

**Utilisation:**

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

**Matière(s):**

Résistance des vis 8.8.

**Livraison:**

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (voir 375300).

**Description technique**

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1212100
Ecartement e pointe/extrémité de rainure	90 mm
Largeur rainure a	12 mm
Hauteur serrage h	10 - 48 mm
Longueur L	125 mm

Hauteur H	25 mm
Largeur B	40 mm
Type	6315V
Type de produit	Brides de serrage

---

## Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 12 mm	370750 12
---	-----------