

**Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fentexlong. totale: 9X60mm****Données de commande**

N° commande	371000 9X60
GTIN	4020772070014
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Pour vis de serrage	M8
Largeur rainure	9 mm
Hauteur	12 mm
Longueur totale	60 mm
Largeur	25 mm
Type	6314
Norme	DIN 6314
Type de produit	Brides de serrage