

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:  
9X100mm****Données de commande**

N° commande	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur	30 mm
Pour vis de serrage	M8
Longueur totale	100 mm
Largeur rainure	9 mm
Hauteur	15 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage