

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 18X250mm****Données de commande**

N° commande	371600 18X250
GTIN	4020772070540
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur	48 mm
Largeur rainure	18 mm
Pour vis de serrage	M16; M18
Longueur totale	250 mm
Hauteur	40 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage