

**Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fentexlong. totale: 11X80mm****Données de commande**

N° commande	371000 11X80
GTIN	4020772070021
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Pour vis de serrage	M10
Largeur	30 mm
Largeur rainure	11 mm
Hauteur	15 mm
Longueur totale	80 mm
Type	6314
Norme	DIN 6314
Type de produit	Brides de serrage