

## Douille fendue pour tarauds, CM/Ø: 2/12



### Données de commande

N° commande	345000 2/12
GTIN	4045197311719
Classe d'article	37E

### Description

**Exécution:**

Entièrement trempées, alésage et cône extérieur rectifiés.

**Utilisation:**

Pour alésoirs et tarauds cylindriques à carré d'entraînement.

**Norme:**

**DIN 6328**

**Données d'utilisation:**

Pour montage dans des douilles de réglage, porte-outils flottants, adaptateurs de taraudage et dispositifs à broches multiples sur des broches très rapprochées.

**Remarque(s):**

Ne conviennent pas au fraisage!

### Description technique

Pour Ø queue	12 mm
Pour □ queue	9 mm
Type de produit	Douilles fendues