

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:
11X125mm****Données de commande**

N° commande	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur rainure	11 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	30 mm
Longueur totale	125 mm
Pour vis de serrage	M10
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage