

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:
33X400mm****Données de commande**

N° commande	371400 33X400
GTIN	4020772070977
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M30
Longueur totale	400 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	50 mm
Largeur rainure	33 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage