

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 33X400mm****Données de commande**

N° commande	371600 33X400
GTIN	4020772070632
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Hauteur	50 mm
Largeur	74 mm
Longueur totale	400 mm
Pour vis de serrage	M30
Largeur rainure	33 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage