

**Bride de serrage en U avec épaulement, Largeur rainure a: 16mm****Données de commande**

N° commande	370810 16
GTIN	4020772073244
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Acier traité, verni.

Utilisation:

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

Matière(s):

Résistance des vis 8.8.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (voir 375300).

Description technique

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1616125
Ecartement e pointe/extrémité de rainure	110 mm
Largeur rainure a	16 mm
Hauteur serrage h	13 - 58 mm
Longueur L	160 mm

Hauteur H	30 mm
Largeur B	50 mm
Type	6315V
Type de produit	Brides de serrage

Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 16 mm	370750 16
---	-----------