

**Bride de serrage légère, Rainurexlongueur vis de serrage: 20X200 mm****Données de commande**

N° commande	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Classe d'article	35A

**Description****Avantage(s):**

Grâce à la construction légère (réduction de poids!), cette bride de serrage peut être utilisée tant pour toutes les applications de serrage que pour les serrages en rotation. Aucun autre support nécessaire pour atteindre la hauteur de serrage requise.

**Livraison:**

Complètes avec vis de serrage DIN 787.

**Remarque(s):**

Vis de réglage 370840 à commander séparément.

Hauteur serrage h: 16 - 89,5 mm

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300: Réf. 2020200

Longueur L: 200 mm

Largeur B: 49 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G: M20

**Description technique**

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 2020200
Longueur vis de serrage	200 mm

Filetage G	M20
Largeur rainure a	20 mm
Hauteur serrage h	16 - 89,5 mm
Longueur L	200 mm
Largeur B	49 mm
Hauteur H	44 mm
Type	6311
Type de produit	Brides de serrage

## Accessoires

Vis d'appui Filetage G × Longueur L 16X55	370840 16X55
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 16X90	370840 16X90
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 20X109	370840 20X109
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 24X137	370840 24X137
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 12X49	370840 12X49
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 12X94	370840 12X94
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 10X39	370840 10X39
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 20X69	370840 20X69
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 30X180	370840 30X180
Vis d'appui Filetage G × Longueur L 24X87	370840 24X87