

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 7X60mm****Données de commande**

N° commande	371600 7X60
GTIN	4020772070465
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur rainure	7 mm
Pour vis de serrage	M6
Longueur totale	60 mm
Hauteur	12 mm
Largeur	19 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage