

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
22X250mm****Données de commande**

N° commande	371600 22X250
GTIN	4020772070564
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Longueur totale	250 mm
Pour vis de serrage	M20; M22
Hauteur	40 mm
Largeur	62 mm
Largeur rainure	22 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage