

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
40X400mm****Données de commande**

N° commande	371600 40X400
GTIN	4020772070649
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Longueur totale	400 mm
Pour vis de serrage	M36
Largeur rainure	40 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	60 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage