

**Bride de serrage en U avec épaulement, Largeur rainure a: 18mm****Données de commande**

N° commande	370810 18
GTIN	4020772073251
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Acier traité, verni.

**Utilisation:**

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

**Matière(s):**

Résistance des vis 8.8.

**Livraison:**

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (voir 375300).

**Description technique**

Ecartement e pointe/extrémité de rainure	110 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1816125
Largeur rainure a	18 mm
Hauteur serrage h	13 - 56 mm
Longueur L	160 mm

Hauteur H	30 mm
Largeur B	50 mm
Type	6315V
Type de produit	Brides de serrage

---

## Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 16 mm	370750 16
---	-----------