

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:
14X200mm****Données de commande**

N° commande	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M12; M14
Hauteur	25 mm
Largeur	40 mm
Longueur totale	200 mm
Largeur rainure	14 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage