

**Bride de serrage en U avec épaulement, Largeur rainure a: 20mm****Données de commande**

N° commande	370810 20
GTIN	4020772073268
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Acier traité, verni.

Utilisation:

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

Matière(s):

Résistance des vis 8.8.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (voir 375300).

Description technique

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 2020160
Largeur rainure a	20 mm
Ecartement e pointe/extrémité de rainure	135 mm
Hauteur serrage h	16 - 77 mm
Longueur L	200 mm

Hauteur H	40 mm
Largeur B	60 mm
Type	6315V
Type de produit	Brides de serrage