

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 9X80mm****Données de commande**

N° commande	371600 9X80
GTIN	4020772070472
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Longueur totale	80 mm
Pour vis de serrage	M8
Largeur rainure	9 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	15 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage