

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 7X60mm****Données de commande**

N° commande	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M6
Longueur totale	60 mm
Largeur	20 mm
Largeur rainure	7 mm
Hauteur H	20 mm
Hauteur H ₂	10 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage