

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 26X200mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 371600 26X200 |
| GTIN             | 4020772070588 |
| Classe d'article | 35A           |

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Hauteur             | 40 mm             |
| Largeur             | 66 mm             |
| Pour vis de serrage | M24               |
| Longueur totale     | 200 mm            |
| Largeur rainure     | 26 mm             |
| Type                | 6315B             |
| Norme               | DIN 6315 B        |
| Type de produit     | Brides de serrage |