

**Vis d'appui, Filetage G × Longueur L: 24X137****Données de commande**

N° commande	370840 24X137
GTIN	4020772074067
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Traitées, classe de résistance 8.8.

Adapté(s) pour :

Toutes les brides de serrage réglables.

Ø tête e: 60 mm

Hauteur tête k: 20 mm

Description technique

Hauteur tête k	20 mm
Longueur L	137 mm
Filetage G	M24
Ø tête e	60 mm
Type	6314S
Type de produit	Vis

