

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:  
11X100mm****Données de commande**

N° commande	371600 11X100
GTIN	4020772070489
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Hauteur	20 mm
Largeur	31 mm
Largeur rainure	11 mm
Pour vis de serrage	M10
Longueur totale	100 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage