

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:
18X250mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 371400 18X250 |
| GTIN | 4020772070915 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

| | |
|---------------------|-------------------|
| Pour vis de serrage | M16; M18 |
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Longueur totale | 250 mm |
| Largeur rainure | 18 mm |
| Type | 6315GN |
| Norme | DIN 6315 GN |
| Type de produit | Brides de serrage |