

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 9X80mm****Données de commande**

N° commande	371800 9X80
GTIN	4020772071035
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur rainure	9 mm
Longueur totale	80 mm
Pour vis de serrage	M8
Largeur	25 mm
Hauteur H	24 mm
Hauteur H ₂	12 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage