

**Douille fendue pour tarauds, CM/Ø: 2/6****Données de commande**

N° commande	345000 2/6
GTIN	4045197311658
Classe d'article	37E

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées, alésage et cône extérieur rectifiés.

**Utilisation:**

Pour alésoirs et tarauds cylindriques à carré d'entraînement.

**Norme:**

**DIN 6328**

**Données d'utilisation:**

Pour montage dans des douilles de réglage, porte-outils flottants, adaptateurs de taraudage et dispositifs à broches multiples sur des broches très rapprochées.

**Remarque(s):**

Ne conviennent pas au fraisage!

**Description technique**

Pour □ queue	4,9 mm
Pour Ø queue	6 mm
Type de produit	Douilles fendues