

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 26X200mm****Données de commande**

N° commande	371800 26X200
GTIN	4020772071103
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Pour vis de serrage	M24
Largeur	70 mm
Largeur rainure	26 mm
Longueur totale	200 mm
Hauteur H	70 mm
Hauteur H <sub>2</sub>	35 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage