

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
26X250mm****Données de commande**

N° commande	371600 26X250
GTIN	4020772070595
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M24
Longueur totale	250 mm
Hauteur	40 mm
Largeur rainure	26 mm
Largeur	66 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage