

**Brides de serrage avec embout en plastique, Largeur rainure a: 10 mm****Données de commande**

N° commande	370820 10
GTIN	4020772100285
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Brides de serrage avec embout en plastique et patin d'appui solidaire.

**Avantage(s):**

Construction légère, possibilité de réglage rapide et variable dans l'écartement de la pièce. Aucun autre support nécessaire pour atteindre la hauteur de serrage requise. La rondelle est solidaire, car elle est indissociable de la bride de serrage.

**Livraison:**

Complètes avec vis de serrage DIN 787.

Hauteur serrage h: 0 - 15 mm

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300: Réf. 101080

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 44 mm

Hauteur H: 32 mm

**Description technique**

Largeur rainure a	10 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 101080
Hauteur serrage h	0 - 15 mm

Longueur L	80 mm
Hauteur H	32 mm
Largeur B	44 mm
Type	6310
Type de produit	Brides de serrage