

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 26X250mm****Données de commande**

N° commande	371800 26X250
GTIN	4020772071110
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur rainure	26 mm
Pour vis de serrage	M24
Largeur	70 mm
Longueur totale	250 mm
Hauteur H	70 mm
Hauteur H ₂	35 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage