

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
26X315mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 371600 26X315 |
| GTIN | 4020772070601 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

| | |
|---------------------|-------------------|
| Longueur totale | 315 mm |
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Pour vis de serrage | M24 |
| Largeur rainure | 26 mm |
| Type | 6315B |
| Norme | DIN 6315 B |
| Type de produit | Brides de serrage |