

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale: 22X315mm****Données de commande**

N° commande	371400 22X315
GTIN	4020772070939
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur rainure	22 mm
Largeur	60 mm
Pour vis de serrage	M20; M22
Longueur totale	315 mm
Hauteur	40 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage