

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 14X125mm****Données de commande**

N° commande	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur	40 mm
Largeur rainure	14 mm
Pour vis de serrage	M12; M14
Longueur totale	125 mm
Hauteur H	40 mm
Hauteur H ₂	20 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage