

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale: 26X250mm****Données de commande**

N° commande	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur	70 mm
Largeur rainure	26 mm
Hauteur	40 mm
Longueur totale	250 mm
Pour vis de serrage	M24
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage