

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 18X125mm****Données de commande**

N° commande	371800 18X125
GTIN	4020772071066
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur	50 mm
Largeur rainure	18 mm
Pour vis de serrage	M16; M18
Longueur totale	125 mm
Hauteur H	50 mm
Hauteur H <sub>2</sub>	25 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage