



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 120SF



Données de commande

N° commande	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur universel avec réglage fin, pour tiges de serrage \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique.

Légende:

Réglage fin sur le support de comparateur

Description technique

Base magnétique, H	35 mm
Base magnétique, longueur	40 mm
Charge maximale	2,7 kg
Porte-à-faux	178 mm

Long. bras articulé L ₁	56 mm
Base magnétique, largeur	30 mm
Long. bras articulé L ₂	51 mm
Force d'attraction	320 N
Raccord fileté inférieur	M5
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type S	442120 S
Base pour support Type S	442140 S
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Bras articulé 3D Type 120	442110 120
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Bras articulé 3D Type 120	442114 120
Base pour support avec réglage fin Type S	442125 S