



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 290



Données de commande

N° commande	441150 290
GTIN	7290005395017
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur universel avec réglage fin, pour tiges de serrage \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique.

Légende:

Réglage fin sur le support de comparateur

Description technique

Base magnétique, longueur	60 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Porte-à-faux	317 mm
Force d'attraction	800 N

Charge maximale	8 kg
Long. bras articulé L ₂	113 mm
Base magnétique, H	55 mm
Long. bras articulé L ₁	133 mm
Raccord fileté inférieur	M8
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Base pour support Type V	442120 V
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Base pour support Type 0	442140 0
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Base pour support Type 0	442120 0
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Base pour support Type 1	442120 1
Base pour support Type K3	442120 K3
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Base pour support Type 1	442140 1
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Base pour support Type 1	440868 1
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Bras articulé 3D Type 290	442114 290