

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 22X160mm****Données de commande**

N° commande	371800 22X160
GTIN	4020772071080
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M20; M22
Longueur totale	160 mm
Largeur rainure	22 mm
Largeur	60 mm
Hauteur H	60 mm
Hauteur H ₂	30 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage