

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique carbone, Plage de mesure: 1500mm****Données de commande**

N° commande	415400 1500
GTIN	4946368125282
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.
Avec coulisseau d'entraînement pour une force de mesure constante. Extrêmement légers.
Valeur de consigne présélectionnable (Preset), commutation pour mesures internes / externes (Offset).

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.

Description technique

Plage de mesure	0 - 1500 mm
Poids	1,46 kg
Etalonnage	A1
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Longueur de bec	150 mm
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357

Nombre de piles incluses	1
Type de pile	SR44
Indice de protection IP	IP 66
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,09 mm
Norme	ISO 13385
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Accessoires

Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497085 USB2
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497085 D1
Emetteur Type S11E	498966 S11E
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497085 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965