

 HÖRGER & GÄSSLER

Support magnétique hydraulique (avec base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 260mm



Données de commande

N° commande	440800 260
GTIN	4260180710021
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Base magnétique avec semelle prismatique. Aimant permanent puissant. Commande de la puissance magnétique par interrupteur marche/arrêt. La force magnétique s'exerce par les pans de la semelle prismatique ainsi que par la face dorsale de la base.

Livraison:

Base magnétique 440868 réf. 1.

Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Description technique

Porte-à-faux	260 mm
Base magnétique, longueur	60 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Force d'attraction	800 N
Raccord fileté	Filetage extérieur M8
Base magnétique, H	55 mm
Positionnement du raccord fileté	central
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Piston de rechange Type 4	440830 4
Bouton étoilé Type 4	440850 4
Base pour support Type 1	440868 1
Vis de serrage M3 pour support de comparateur	440858
Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur	440859
Jeu de bagues d'étanchéité Type 1	440855 1
Support de comparateur	440860