



Base pour support, Type: 1



Données de commande

N° commande	440868 1
GTIN	2050001718204
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Supports de mesure 440790; 440800; 440840; 441100 réf. 220 à 350.

Description technique

Exécution	Aimant à commutateur
Force d'attraction	800 N
Raccord fileté	M8
Positionnement du raccord fileté	centré
Longueur	60 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	55 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Interrupteur pour base magnétique Type M

440762 M