



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 600



Données de commande

N° commande	441150 600
GTIN	7290005395130
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur universel avec réglage fin, pour tiges de serrage \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique.

Légende:

Réglage fin sur le support de comparateur

Description technique

Base magnétique, largeur	50 mm
Long. bras articulé L ₂	223 mm
Base magnétique, longueur	120 mm
Force d'attraction	1300 N

Base magnétique, H	55 mm
Long. bras articulé L ₁	287 mm
Porte-à-faux	580 mm
Charge maximale	14 kg
Raccord fileté inférieur	M10×1,25
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 2	442120 2
Base pour support Type 2	442140 2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Base pour support Type F	442120 F
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Base pour support avec réglage fin hydraulique Type 2	440865 2
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Bras articulé 3D Type 600	442114 600
Bras articulé 3D Type 600	442110 600
Base pour support Type 2	440868 2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type H	442100 H