



Bras articulé 3D, Type: 240



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 442114 240 |
| GTIN | 4045197551221 |
| Classe d'article | 42D |

Description

Exécution:

Bras articulés 3D mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé.

Description technique

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Ø filetage intérieur supérieur | M6 |
| Long. bras articulé L ₂ | 101 mm |
| Long. bras articulé L ₁ | 110 mm |
| Ø filetage extérieur inférieur | M8 |
| Type de produit | Support de mesure |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Logement pour support de mesure Type H | 442100 H |
| Base pour support Type 0 | 442120 0 |
| Base pour support Type K3 | 442120 K3 |
| Logement pour support de mesure Type 2SM | 442100 2SM |
| Logement pour support de mesure Type K2 | 442100 K2 |
| Base pour support Type 1 | 442140 1 |
| Base pour support Type V | 442120 V |
| Base pour support Type 0 | 442140 0 |
| Base pour support Type 1 | 442120 1 |
| Logement pour support de mesure Type CA | 442100 CA |
| Logement pour support de mesure Type QR | 442100 QR |
| Logement pour support de mesure Type 2SM | 442104 2SM |
| Logement pour support de mesure Type K1 | 442100 K1 |