



Support avec réglage fin sur la base magnétique, Type: N1



Données de commande

N° commande	441195 N1
GTIN	7290005398902
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.

Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système.

Support de comparateurs **Vario** pour la tige de serrage \varnothing 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.

Réglage fin sur la base magnétique. Avantageux lors du réglage d'indicateurs à levier au μm , car la tige n'est pas influencée par la force manuelle.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

\varnothing bras transversal D_1 : 12 mm

Long. bras transversal L_1 : 185 mm

\varnothing colonne D_2 : 14 mm

Hauteur colonne L_2 : 203 mm

Raccord fileté: Filetage extérieur M8

Force d'attraction: 800 N

Description technique

Long. bras transversal L ₁	185 mm
Raccord fileté	Filetage extérieur M8
Base magnétique, largeur	50 mm
Ø colonne D ₂	14 mm
Ø bras transversal D ₁	12 mm
Force d'attraction	800 N
Hauteur colonne L ₂	203 mm
Base magnétique, H	55 mm
Base magnétique, longueur	60 mm
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type V	442120 V
Support de comparateurs Vario Type FA1410	440401 FA1410
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0
Base pour support Type 1	442140 1
Base pour support Type 0	442140 0
Base pour support Type 0	442120 0
Système de serrage de tige pour supports de mesure universels Pour Ø tige du pied de réglage 12/14 mm	440351 12/14
Base pour support Type 1	442120 1