

 HÖRGER & GÄSSLER

Base pour support, Type: 2



Données de commande

N° commande	440868 2
GTIN	2050001718211
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Supports de mesure 440795; 440800; 440840 réf. 400 à 550.

Description technique

Exécution	Aimant à commutateur
Force d'attraction	1000 N
Raccord fileté	M10
Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Longueur	81 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	55 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Interrupteur pour base magnétique Type M

440762 M