



Support magnétique avec réglage fin sur la base magnétique, Type: 120SF



Données de commande

N° commande	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur standard pour tige de serrage \varnothing 8 mm et support prismatique, base magnétique avec réglage fin.

Légende:

Réglage fin sur la base magnétique

Description technique

Base magnétique, largeur	30 mm
Long. bras articulé L ₁	56 mm
Base magnétique, H	35 mm
Base magnétique, longueur	40 mm

Porte-à-faux	178 mm
Force d'attraction	320 N
Long. bras articulé L ₂	51 mm
Charge maximale	2,7 kg
Raccord fileté inférieur	M5
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Bras articulé 3D Type 120	442114 120
Support de comparateurs Vario Type FA1100	440401 FA1100
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Base pour support avec réglage fin Type S	442125 S
Base pour support Type S	442140 S
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Bras articulé 3D Type 120	442110 120
Base pour support Type S	442120 S
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1