



## Jauge de profondeur, Plage de mesure: 100mm



### Données de commande

N° commande	418000 100
GTIN	4045197326997
Classe d'article	41Z

### Description

#### Exécution:

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat. Règle de mesure avant pourvue d'une tige de mesure fine et trempée à l'avant (1,0 mm de Ø, 8 mm de long). **Corps réversible.**

#### Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

### Description technique

Longueur vernier	39 mm
Plage de mesure	0 - 100 mm
Epaulement de mesure a	1 mm
Longueur semelle	50 mm
Section de la règle	8×3 mm
Epaulement de mesure b	8 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Norme	ISO 13385
Métrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

## Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200