

HÖRGER & GÄSSLER

Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 300mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 440840 300 |
| GTIN | 4260180710076 |
| Classe d'article | 46Q |

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Uniquement la tige **sans** base.

Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Description technique

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Raccord fileté | Filetage extérieur M8 |
| Force d'attraction | 800 N |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Porte-à-faux | 300 mm |
| Positionnement du raccord fileté | central |
| Type de produit | Support de mesure |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Base pour support Type 1 | 440868 1 |
| Bouton étoilé Type 4 | 440850 4 |
| Support de comparateur | 440860 |
| Jeu de bagues d'étanchéité Type 1 | 440855 1 |
| Vis de serrage M3 pour support de comparateur | 440858 |
| Piston de rechange Type 4 | 440830 4 |
| Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur | 440859 |