

 HÖRGER & GÄSSLER

## Support magnétique hydraulique (avec base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 400mm



### Données de commande

N° commande	440800 400
GTIN	4260180710045
Classe d'article	46Q

### Description

#### Exécution:

**Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.** Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

**Base magnétique** avec semelle prismatique. Aimant permanent puissant. Commande de la puissance magnétique par interrupteur marche/arrêt. La force magnétique s'exerce par les pans de la semelle prismatique ainsi que par la face dorsale de la base.

#### Livraison:

Base magnétique 440868 réf. 2.

#### Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

## Description technique

Porte-à-faux	400 mm
Force d'attraction	1000 N
Raccord fileté	Filetage extérieur M10
Base magnétique, largeur	50 mm
Base magnétique, longueur	81 mm
Base magnétique, H	55 mm
Positionnement du raccord fileté	latéral
Type de produit	Support de mesure

## Accessoires

Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur	440859
Piston de rechange Type 4	440830 4
Support de comparateur	440860
Vis de serrage M3 pour support de comparateur	440858
Jeu de bagues d'étanchéité Type 1	440855 1
Bouton étoilé Type 4	440850 4